






# AUTORRESCATADOR COMPACT

## CIRCUITO CERRADO GRENZEN

### DESCRIPCIÓN

- El Autorrescatador de circuito cerrado Compact: Es un dispositivo de escape basado en la canalización del monóxido de carbono mediante hopcalita. Se aplica en situaciones de emergencia como explosiones de gas en minería subterránea, explosión de polvo de carbón y de gases en la minería de carbón, así como en catástrofes de fuego.

### APLICACIONES

-  Minería en general.
-  Desarrollo de túneles y faenas subterráneas.
-  Industria petrolera y gas.

### RECOMENDACIONES GENERALES

- El autorrescatador puede ser usado una sola vez, no puede ser reutilizado.
- Se recomienda ubicar en un lugar de fácil acceso y visible. Ante cualquier incendio o explosión de gas en minas, se debe llevar el autorrescatador de inmediato y abandonar el lugar.
- La cubierta de goma del autorrescatador está diseñada para protegerlo de golpes y roces; si esta se daña o pierde, debe ser reemplazada por otra.
- La almacenamiento de autorrescatador debe ser en un lugar fresco y seco, lejos de cualquier fuente de calor, en un rango de temperatura de (5-35)°C, lejos de materiales corrosivos.
- Su uso es obligatorio para cada persona que ingrese a una mina subterránea en Chile.

### TESTEOS

- El autorrescatador se debe someter a revisiones anuales para determinar que no existen diferencias de peso que superen los 5 grs y pérdidas de hermeticidad, de lo contrario se debe reemplazar inmediatamente.

### GARANTÍA

- Ante cualquier defecto y/o inconformidad de fábrica, usted puede comunicarse con su distribuidor más cercano. El distribuidor no será responsable de ninguna lesión, agravio o menoscabo personal o patrimonial que derive del uso incorrecto de este producto. Antes de utilizar el producto, asegúrese de que es apropiado para las labores pretendidas.



DURACIÓN DE  
60 MINUTOS

Cód: 1712260000

### MATERIAL

- Carcasa de acero inoxidable de alta resistencia.

### EMPAQUE

- Individual.
- Master Box de 12 unidades

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Autorrescatador compacto de circuito cerrado, protege de altos índices de monóxido de carbono.
- Peso menor o igual a 1kg.
- Duración de 60 minutos.
- El equipo no debe ser utilizado en atmósferas con menos de 19,5% de oxígeno en el aire o que contengan otros gases o vapores tóxicos.

AUTORRESCATADOR

IMPORTADO POR



# AUTORRESCATADOR COMPACT

## CIRCUITO CERRADO GRENZEN

### MODO DE USO AUTORRESCATADOR



- Levante el dispositivo de fijación presionando el pulgar de la palanca roja y empuje hacia arriba hasta que el cierre se quiebre.



- Tome la palanca de liberación roja ante el pulgar y el índice y levántela.



- Con su mano completa, toma el arnés principal del autorrescatador y retíralo de la carcasa.



- Lleve la boquilla del autorrescatador a su boca y muerda los estirones fuertemente.



- Cierra tus labios fuertemente alrededor de la boquilla.



- Separe los cojines del clip nasal y póngalos sobre su nariz.



- Lleve la boquilla del autorrescatador a su boca y muerda los estirones fuertemente.



- Cierra tus labios fuertemente alrededor de la boquilla.


### ADVERTENCIA

Este dispositivo de emergencia se debe utilizar en atmósferas que contengan:

- Más de un 1% de concentración de monóxido de carbono.
- Presencia de otro tipo de gases o vapores.
- El usuario no debe imprimir su logo en el auto rescatador, para evitar fugas de gas.

IMPORTADO POR

 **acetogen**  
mejores negocios

 +56 2 2390 2600

 industrial@acetogen.cl

 www.acetogen.cl